



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	135255 M3
GTIN	4067263161431
Árucikk kategória	12H

### Leírás

#### Kivitel:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

### Műszaki leírás

Szár négyszög □	2,7 mm
Menetméret	M3
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Menetmélység	7,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	56 mm
Menet Ø	3 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Forgácshornyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	2,5 mm

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		