

HOLEX**6-szög dugókulcs fej, 1/2 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	643807 24
GTIN	4067263120841
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Műanyag szigeteléssel **1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok (643801 – 643809 sz.) kombinálhatóak egymással.

Műszaki leírás

Hossz	59 mm
Profil oldali Ø	37 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	6-szög dugókulcs
Felület	Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal	nem
Termék fajtája	Dugókulcs fej

