

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 80/5
GTIN	4960664712601
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Ø D_3	56 mm
Szár Ø D_5 h6	42 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Váltólapka méret	14
Vágóélek száma Z	5
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Vágóél Ø D_c	80 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	136 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,38 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	55 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------