



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, UNF: 5/8-18



### Rendelési adatok

Rendelés száma	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Felhasználás:**

**UNF egységes finommenethez** ASME – B1.1.

### Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 374
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menetmélység	47,64 mm
Menet / coll	18
Menet Ø	15,88 mm

Magfurat Ø	14,5 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	5/8-18 UNF
Sorozat	CleverTap
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Tűrés osztály	2B
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-cel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		