

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 8X0,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132845 8X0,5
GTIN	4067263161622
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

Műszaki leírás

Szár négyszög □	4,9 mm
Menetméret	M8×0,5
Magfurat Ø	7,5 mm
Szabvány	DIN 374
Menetmélység	24 mm
Menetfajta	MF
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	8 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	80 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshoronyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E

Menetemelkedés	0,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		