



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	135255 M6
GTIN	4067263162025
Árucikk kategória	12H

### Leírás

#### Kivitel:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

### Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Szár négyszög $\square$	4,9 mm
Menet $\varnothing$	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetméret	M6
Menetmélység	15 mm
Teljes hossz L	80 mm
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	1 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Magfurat $\varnothing$	5 mm

Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		