

**HOLEX Clever Tap gépi menetfúró HSS-E Form B, bevonat nélkül, MF: 18X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132845 18X1,5
GTIN	4067263161769
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:****Terelőélel.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben megeresztett menetprofil.

**Műszaki leírás**

Menetméret	M18×1,5
Menetemelkedés	1,5 mm
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 374
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Szár négyszög □	11 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	18 mm
Menetmélység	54 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	MF

Magfurat Ø	16,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		