



## HOLEX Clever Tap gépi menetfúró, bevonat nélkül, MF: 18X1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	136255 18X1
GTIN	4067263162247
Árucikk kategória	12H

### Leírás

#### Kivitel:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színben - megeresztett menetprofil.

### Műszaki leírás

Szabvány	DIN 374
Menetfajta	MF
Menetemelkedés	1 mm
Magfurat Ø	17 mm
Menet Ø	18 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szár négyszög □	11 mm
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M18×1
Menetmélység	45 mm

Szerszámanyag	HSS E
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2,5xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Sorozat	CleverTap
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	6 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		