

Garant**RDHT 12T3 gyémántbevonatú, pozitív, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212261 ALU |
| GTIN | 4045197555687 |
| Árucikk kategória | 21B |

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 4,0$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,22 mm

Váltólapka ISO kód: RDHT 12T3

Típus: ALU

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|-----------|
| Típus | ALU |
| Váltólapka ISO kód | RDHT 12T3 |
| Szerszámanyag | HM |
| Minőség | HB7810 |
| Előtolás f_z / fog | 0,22 mm |
| Cserék / élek száma | 1 |

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |