

Garant**RDHW 1003 MOTN, HB7505, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212245 HART
GTIN	4045197302489
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,16 mm

Váltólapka ISO kód: RDHW 1003 MOTN

Típus: HART

Műszaki leírás

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	RDHW 1003 MOTN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7505
Előtolás f_z / fog	0,16 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	250 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	155 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	140 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	110 m/min	H
GG(G)	alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		