

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 32/3
GTIN	4960664707485
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Váltólapka méret	10
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Ø D ₃	15 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	1,43 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	14,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------