

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5Lmm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 222065 63/5L  |
| GTIN              | 4960664707713 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                          | 39 mm                 |
| Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub> | 2 mm                  |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>             | 50 mm                 |
| Váltólapka csavar                         | 229719 (20IP; 4,5 Nm) |
| Hozzávaló váltólapka                      | SOMT..                |
| Váltólapka méret                          | 14                    |

|  |                |
|--|----------------|
| Vágóél $\varnothing D_c$                           | 63 mm          |
| Felfogó furat $\varnothing$                        | 22 mm          |
| Maximális fogásmélység $a_{p\max}$ LD geometriánál | 5 mm           |
| Vágóélek száma Z                                   | 5              |
| belső hűtés  | igen           |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$         | 102 mm         |
| Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$         | 124 mm         |
| Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz    | 38 mm          |
| Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$               | 0,54 fok       |
| Beállítási szög $\kappa$                           | 10 fok         |
| Fz helikális                                       | 0,7            |
| Szárkivitel  | furattal       |
| Marási felhasználási                               | horonymarás    |
| Marási felhasználási                               | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási                               | Üregmarás      |
| Forgácsolási stratégia                             | HPC            |
| Termék fajtája                                     | Másolómaró     |

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229718 |
| Szorítócsavar | 229719 |