

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Váltólapka méret	10
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	1,5 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub> LD geometriánál	3,5 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	22,4 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	0,92 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------