



MultiMaster MM 700 Max Top akku, Típus: 71293661



Rendelési adatok

Rendelés száma	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámbefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

60 darabos tartozék készlet, töltőkészülék, 2x AMPShare Li-Ion akkumulátor, (18 V / 4 Ah), elszívó berendezés, L-BOXX. 2x E-Cut standard íves fűrészlap (35 mm), 2x E-Cut standard íves fűrészlap (65 mm), 1x E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1x E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1x E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1x E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1x E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1x E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1x szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1x HM szegmens fűrészlap, 1x HM ráspoly (háromszög alakú), 1x festékkaparó, 1x kés, gomba alakú, 1x multi kés, 1x csiszolólap,

lyukasztott, 10-10× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1× elszívó berendezés, 1× gyorstöltő készülék GAL 1880 CV, 2× li-ion akkupakk (18 V / 4 Ah), 1× műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136).

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat a 073851 – 073858 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Amplitúdó (oszcillációs mozgás)	2 × 2,0 fok
Gyártó jelölése	AMM 700 Max TOP
Energiaellátás	Elemes
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Rezgésszám	10000 - 19500 min ⁻¹
Szerszámbe fogás	StarlockMax
Súly	1,8 kg
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Szegmensbetétes fűrészlap, HM Fűrészlap Ø 90 mm	077828 90
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077865 90
Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm	077838 100
Fűrészlap, tömör HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077835 85
Akku induló készlet Típus 92604323	073832 92604323
E-Cut fűrészlap készlet, Wood+Metall,6 darabos Kivitel SET	077848 SET

E-Cut fűrészlap, gyémánt Fogásszélesség 44 mm	077885 44
E-Cut fűrészlap, Carbide-Pro Fogásszélesség 35 mm	077891 35
E-Cut fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm	077886
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 42 mm	077884 42
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077839 85
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077867 90
Akku induló készlet Típus 92604324	073832 92604324
E-Cut fűrészlap, standard, 5 darabos Vágási szélesség 35 mm	077840 35
E-Cut fűrészlap, gyémánt, SLP befogó Fogásszélesség 35 mm	077849 35
Akku induló készlet Típus 92604325	073832 92604325
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077830 75
E-Cut fűrészlap, standard Fogásszélesség 65 mm	077844 65
E-Cut fűrészlap, standard, ívelt Fogásszélesség 35 mm	077870 35
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 100 mm	077839 100
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, univerzális Fogásszélesség 44 mm	077856 44
E-Cut fűrészlap, standard Fogásszélesség 35 mm	077844 35
Szegmensbetétes fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077836 85
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, finom Vágási szélesség 30 mm	077857 30
Keményfém ráspoly, háromszög alakú	077888
MultiMaster MM 700 Max Topakkus Típus 71293462	077805 71293462
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt Fűrészlap Ø 90 mm	077868 90
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077829 90
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 32 mm	077884 32
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Precision Fogásszélesség 35 mm	077850 35

E-Cut fűrészlapp, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 20 mm	077847 20
E-Cut fűrészlapp, HM, SLP befogó Fogásszélesség 35 mm	077858 35
Szegmensbetétes fűrészlapp, Bi-Metall HSS Fűrészlapp Ø 100 mm	077827 100
Szegmensbetétes fűrészlapp, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlapp Ø 90 mm	077830 90
E-Cut fűrészlapp, gyémánt, 1,2 mm	077887
Fűrészlapp, tömör HSS Fűrészlapp Ø 85 mm	077834 85
Szegmensbetétes fűrészlapp, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlapp Ø 75 mm	077867 75
E-Cut fűrészlapp, Carbide Pro Fogásszélesség 35 mm	077893 35
Fűrészlapp, Bi-Metall HSS Fűrészlapp Ø 85 mm	077838 85
E-Cut fűrészlapp, standard, 5 darabos Vágási szélesség 65 mm	077840 65
Szegmensbetétes fűrészlapp, HM, 2,2 mm Fűrészlapp Ø 75 mm	077865 75
E-Cut fűrészlapp készlet, MiniCut3 darabos Kivitel SET	077859 SET
E-Cut fűrészlapp, standard, ívelt Fogásszélesség 50 mm	077870 50
Szegmensbetétes fűrészlapp, HM, 1,2 mm Fűrészlapp Ø 75 mm	077829 75