



MultiMaster AMM 500 Plus Top akku, Típus: 71293861



Rendelési adatok

Rendelés száma	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámbe fogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tücsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

Tartalom:

30 darabos tartozék készlet, elszívó berendezés és L-BOXX.

Töltőkészülék és 2x AMPShare Li-Ion akkupakk (18 V / 4 Ah). 1x E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2x E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1x HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1x HM ráspoly (háromszög alakú), 1x festékkaparó, 1x csiszolólap, lyukasztott, 5-5x csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1x elszívó berendezés, 1x gyorstöltő készülék GAL 1880 CV, 2x li-ion akkupakk (18 V / 4 Ah), 1x műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136).

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat a 073851 – 073858 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Szerszámbefogás	Starlock, Starlock Plus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly	1,8 kg
Rezgésszám	11000 - 18500 min ⁻¹
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Amplitúdó (oszillációs mozgás)	2 × 1,7 fok
Gyártó jelölése	AMM 500 PLUS TOP
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077865 90
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 100 mm	077839 100
E-Cut fűrészlap készlet, MiniCut3 darabos Kivitel SET	077859 SET
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077829 75
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt Fűrészlap Ø 90 mm	077868 90
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077829 90
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077867 90

Fűrészlap, tömör HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077835 85
Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm	077838 100
Szegmensbetétes fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077836 85
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077830 75
Fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077834 85
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077867 75
E-Cut fűrészlap készlet, Wood+Metall,6 darabos Kivitel SET	077848 SET
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077839 85
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077830 90
Szegmensbetétes fűrészlap, HM Fűrészlap Ø 90 mm	077828 90
Szegmensbetétes fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm	077827 100
Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077838 85
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077865 75