

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 35/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 35/2
GTIN	4960664707492
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	150 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Szár $\varnothing D_5$ h6	32 mm
Vágóélek száma Z	2
Vágóél $\varnothing D_c$	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,19 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	17,4 mm
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------