

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094212 12
GTIN	4067263202462
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Basic szerelőkesztyű. Különösen könnyű és rugalmas, ellenállóképes PU bevonattal. Alkalmas precíz munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és finom tapintás.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	12
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát

EN 388	3121X
Hordozóanyag	Poliészter
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fehér
Kötéstechnológia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk