

HOLEX**Kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094213 8
GTIN	4067263202493
Árucikk kategória	02H

Leírás**Kivitel:**

HOLEX Basic szerelőkesztyű. Különösen könnyű és rugalmas, ellenállóképes PU bevonattal. Alkalmas precíz munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és finom tapintás.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát

EN 388	3121X
Hordozóanyag	Poliészter
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete
Kötéstechnológia	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk