

**HOLEX****Kesztyű pár, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 094212 8      |
| GTIN              | 4067263202424 |
| Árucikk kategória | 02H           |

**Leírás****Kivitel:**

**HOLEX Basic szerelőkesztyű.** Különösen könnyű és rugalmas, ellenállóképes PU bevonattal. Alkalmos precíz munkavégzéshez száraz munkakörnyezetben. Jó tapintási érzet és finom tapintás.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Környezetbarát, 100%-ban műanyagmentes csomagolás. Ezeket a kesztyűket csak teljes csomagolási egységben (VPE) vagy annak többszörösében lehet megvásárolni.

**Műszaki leírás**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kesztyűméret          | 8                  |
| Tartalom              | 12                 |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| EN 388                  | 3121X  |
| Hordozóanyag            | Poliészter   |
| Bevonat                 | PU   |
| Bevonat változat        | Tenyérfelület  |
| Felhasználási tartomány | Pontosság  |
| Festék                  | fehér  |
| Kötéstechnológia        | 13G  |
| AQL                     | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Felhasználás            | többször használatos   |
| Termék fajtája          | Univerzális kesztyűk   |