

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 50/4
GTIN	4960664707621
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub> LD geometriánál	3,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	33 mm
Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..

Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Váltólapka méret	10
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	83 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	32,4 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	0,64 fok
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------