



**PU spiráltömlő 1/4 col biztonsági acélcsatlakozóval eSafe Ø 8×12 mm,
Használható tömlőhossz: 8m**



Rendelési adatok

Rendelés száma	080240 8
GTIN	7391390134486
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló. PU spiráltömlő 1/4 col, eSafe biztonsági acélcsatlakozóval Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó 080285 és acél közcsavar 080290 sz.

Műszaki leírás

Anyag	PU spiráltömlő
Tömlő külső Ø	12 mm
Használható tömlőhossz	8 m
Tömlő belső Ø	8 mm
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlőcsonk csatlakozó	1/4 coll
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Festék	kék
Maximális repesztő nyomás	35 bar

Termék fajtája

Tömlő

TartozékKözcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080285 1/4