



Vegyí hordószivattyú, Típus: 200



Rendelési adatok

Rendelés száma	084357 200
GTIN	8429765146082
Árucikk kategória	08H

Leírás

Kivitel:

Vegyí kézi szivattyú PP-ből, Viton® tömítésekkel. Teleszkópos szívócső, 3 részes, hossza 320, 700 és 980 mm 25, 50 és 60 literes göngyölegekhez és 200 literes hordókhoz, többek között tisztítószer, lúgok és zsírtalanító szerek szállításához.

Alkalmas a következőkhöz:

- **AdBlue®**
- **Enyhén agresszív közegek**
- **Víz**
- **Ablaktisztító**
- **Etanol- és izopropanol-alapú fertőtlenítőszer**
- **Lúgok**
- **Oldószer/ zsírtalanítók**
- **Desztillált víz**
- **Zsaluolajok**
- **Tisztítószer**
- **Gyomirtó szerek, növényvédő szerek**

Tartalom:

Polipropilén vegyi kézi szivattyú Viton® tömítésekkel, 1x G2 colos hordó adapter.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	HP-05/25-200
Szállítási teljesítmény löketenként	0,5 l
Termék fajtája	Hordószivattyú