

**Mikro endoszkóp, merev, Ø2,7 mm, Szondahossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	492772 110
GTIN	4067263130109
Árucikk kategória	49C

**Leírás****Kivitel:**

A nemesacél szárnak és a kiváló minőségű optikáknak köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A fém szár és a speciális üveg vég rendkívül ellenállóvá teszik az endoszkópot a sérülésekkel és kopással szemben és biztosítják az optika optimális védelmét. A rúdlencse rendszer megbízhatóan tiszta, éles és nagy fényerejű képeket biztosít, és maximális képélességet nyújt egészen a peremrészekig maximális képi nyílásszögnél. A 0°–120°-os látásirányok és a 0°–105°-os nyílásszögek sokféle alkalmazáshoz használhatók.

**Előny:**

- **Optimális képminőség – tiszta, éles, nagy fényerejű.**
- **Színhű képvisztaadás.**
- **Beépített üvegszálas fényvezető.**
- **Nyomásállóság +5 bar-ig (levegőben).**
- **Maximális terhelhetőség a fém szárnak köszönhetően.**
- **Olaj-, üzemanyag- és oldószerálló.**
- **Hőmérséklet állóság 150 °C-ig (és fölötte).**
- **1,6 mm – 10 mm közötti tartományban kapható.**
- **Kis átmérő kis munkadarabok és hozzáférési pontok megtekintéséhez.**

**Opcionális tartozék:**

LED-es fényforrások, objektív, HD kamera

**Figyelem:**

További 0°-120°-os látószöggel és 65°-105°-os nyílásszöggel rendelkező szondák külön ajánlatkérésre kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Képi nyílásszög	80 fok
Látás iránya	0 fok
Szonda Ø	2,7 mm
Terméknév attribútum	Ø2,7 mm
Termék fajtája	Endoszkóp