

**Garant****RDHT 1604 gyémántbevonatú, pozitív, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212289 ALU
GTIN	4045197555694
Árucikk kategória	21B

**Leírás****Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,4 mm

Váltólapka ISO kód: RDHT 1604

Típus: ALU

**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	RDHT 1604
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7810
Előtolás $f_z$ / fog	0,4 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		