

Yale

UNO plus A láncos emelő köracél láncsal, Teherbírás: 0,75t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Robusztus szerkezet acéllemezből kompakt felépítéssel. Könnyen járó lánckioldás. Láncvezető a zavartalan láncfutás érdekében.

Felhasználás:

Standard többcélú készülék könnyen kezelhető, sokoldalú használathoz.

Figyelem:

A **menetes terhelésfüggő fék** működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.

Az automatikus **lánckioldás** lehetővé teszi a terheletlen lánc **gyors rákapcsolását**, terhelés hatására a **menetes terhelésfüggő fék** ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.

A **megcsúszó kuplung** (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

ATEX kivitelek külön ajánlatkérésre

Műszaki leírás

Lánckiodás	igen
Teherbírás	750 kg
Emelőerő névleges terhelésnél	22 daN
Ház anyaga	Acéllemez
Láncágak száma	1
Normál emelési magasság	1,5 m
Teherbírás t	0,75 t
Súly	6,3 kg
Termék fajtája	Láncos emelő