

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot.

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenységet növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Ø D ₃	23 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L _{ges}	112 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka méret	10

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	63 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,92 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	22,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------