

**HOLEX****LED-es akkus rúdlámpa, Hossz: 220mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081564 220
GTIN	4067263252566
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

Összecsukható és karcsú LED-es akkus munkalámpák **három világítási opcióval**. A karcsú felépítésnek és a két mágnesnek köszönhetően számos felhasználási területen alkalmazható.

- **Egy spotlámpa és két fő lámpa.**
- **Az első főlámpa 2 fényerő fokozatban szabályozható.**
- **180°-ban összecsukható.**
- **A töltöttségi szint mindig szemmel tartható a LED kijelzővel.**

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Tartalom:**

USB-C töltőkábel.

**Műszaki leírás**

IP védettségi osztály	IP 20
Súly	61 g

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Égő	LED modul
Energiaellátás	Akkus
Fényáram	50 - 100 lm
Világítási idő	3 - 6 óra
Teljes szélesség	30 mm
Termék fajtája	Vizsgáló lámpa