

HOLEX**LED-es akkus rúdlámpa, Hossz: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081564 300
GTIN	4067263252573
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Összecsukható és karcsú LED-es akkus munkalámpák **három világítási opcióval**. A karcsú felépítésnek és a két mágnesnek köszönhetően számos felhasználási területen alkalmazható.

- **Egy spotlámpa és két fő lámpa.**
- **Az első főlámpa 2 fényerő fokozatban szabályozható.**
- **180°-ban összecsukható.**
- **A töltöttségi szint mindig szemmel tartható a LED kijelzővel.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

USB-C töltőkábel.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Égő	LED modul

Fényáram	80 - 300 lm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
IP védettségi osztály	IP 54
Világítási idő	3 - 6 óra
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	98 g
Teljes szélesség	35 mm
Termék fajtája	Vizsgáló lámpa