

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 35/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 35/3
GTIN	4960664707508
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	18 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka méret	10
Kinyúlási hossz L_1	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Vágóélek száma Z	3
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vágóél Ø D_c	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	1,19 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	17,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------