

**X.LT...ER-D41, X500, Váltólapka méret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221938 16
GTIN	4059782506190
Árucikk kategória	28F

**Leírás****Kivitel:**

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	16
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	XELT160512-ER-D41
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	4,18 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	X500
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,15 - 1 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		