



## Menetfúró bit, gőzölt, M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130992 M3
GTIN	4067263295822
Árucikk kategória	12H

### Leírás

**Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

### Műszaki leírás

Menet szabvány	DIN 13
Élhossz $L_c$	10 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Nyak $\varnothing D_1$	2,2 mm
Bekezdő alak	B
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Magfurat $\varnothing$	2,5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Vágásirány	jobbos
Teljes hossz L	33 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS

Túrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		