

**Menetfúró bit, gőzölt, M: M6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130992 M6
GTIN	4067263295853
Árucikk kategória	12H

Leírás**Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1 mm
Élhossz L_c	16 mm
Teljes hossz L	39 mm
Bekezdő alak	B
Nyak $\varnothing D_1$	4,5 mm
Menet szabvány	DIN 13
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Szabvány	Gyári szabvány
Magfurat \varnothing	5 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		