

**Menetfúró bit, gőzölt, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130992 M5
GTIN	4067263295846
Árucikk kategória	12H

**Leírás****Kivitel:**

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

**Felhasználás:**

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	36 mm
Vágásirány	jobbos
Menet szabvány	DIN 13
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Nyak Ø D <sub>1</sub>	3,8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Élhossz L <sub>c</sub>	16 mm
Bekezdő alak	B
Menetemelkedés	0,8 mm
Magfurat Ø	4,2 mm
Bevonat	gőzölt
Menetfajta	M
Szerszámanyag	HSS

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Profilszög	60 fok
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5xD átmenő furatnál
Termék fajtája	Menetfúró bit

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		