

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	63 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Váltólapka méret	14
Hozzávaló váltólapka	SOMT..

Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	136 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	158 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	55 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	0,38 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------