

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 25/2
GTIN	4960664707454
Árucikk kategória	250

**Leírás****Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

**Felhasználás:**

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	140 mm
Váltólapka méret	10
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub> LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Ferde bebarási szög $\alpha_{\max}$	2,79 fok
Ferde bebarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	7,4 mm
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------