

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Vágóélek száma Z	6
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	109 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	45,4 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,45 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229718
---------------	--------