

Garant

Rendelési adatok

Rendelés száma	445355 350
GTIN	4067263301745
Árucikk kategória	41F

Leírás

Kivitel:

Mérőrendszer:Kitűnő mérési pontosság és megbízhatóság az optikailag inkrementális mérőrendszernek köszönhetően.Légpárnás rendszer a könnyű, rántásmentes eltoláshoz.Egyszerű mérési folyamatok a motorizált mérőszánoknak köszönhetően.Beépített, feltölthető akkumulátor hálózattól független méréshez.Hőmérséklet kompenzáció belső hőmérséklet-érzékelővel. Kezelő- és kijelzőegység:Nagyméretű és áttekinthető érintő kijelző háttérvilágítással.Kezelés magától értetődő többnyelvű ikonok segítségével.Ezen felül lehetőség van a munkadarabon nullpontok kijelölésére.További mérőkészülék csatlakoztathat a Mahr-Connect interfésszel.A frissíthetőség miatt hosszútávon használható.Automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba (mérési értékek elvesztése nélkül). Funkciók:Tapintás alul ill. felül.Bordaszélesség ill. horonytávolságok ill. borda- és horonyközép.Furat ill. tengelyátmérő, beleértve a furat- ill. tengelyközépet.Furat átfordulási pont (felül ill. alul).Tengely átfordulási pont (felül ill. alul).Távolság ill. szimmetria számítása.Dinamikus mérési funkciók.Derékszögűség mérés.Egyenesség mérés.Mérés 2D üzemmódban.Mérőprogramok.Mérési adat feldolgozás.Közvetlen kinyomtatás USB-s vagy Bluetooth-os nyomtatóval.Mérési jegyzőkönyvek PDF formátumban vagy mentési lehetőség CSV fájlba.

Tartalom:

Kezelő- és kijelzőegység. Tartó 445410 sz. T6 méret, mérőtapintó 445420 sz. K6/51 méret, beállító blokk, USB kábel, védőbúra, tápegység, lítium-ion akkumulátor és kezelési utasítás.

Különleges tartozék:

Bluetooth nyomtató készlet 499017 sz. PRINTER méret, iwi rádiós vevőkészülék 498912 sz. STICK méret, mérőtapintó készlet 445400 sz., csatlakozó adatkábel 498941 sz. DK-M1. méret.

Műszaki leírás

Mérőerő	1,0 ± 0,2 N
Talpfelület hossza	255 mm
Ismétlési pontosság, sík	0,5 µm
Talpfelület szélessége	278 mm
Akkumulátor típus	Nikkel-fémhidrid
Kalibrálás	E2
Maximális felhasználási tartomány	170 - 520 mm
Méréstartomány	350 mm
Névleges feszültség	4,8 V
Ismétlési pontosság, furat	1 µm
Derékszögűségtől való eltérés (frontális)	5 µm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	445430
Teljes magasság	688 mm
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben)	1,8 + L / 600 µm
Súly	22 kg
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Magasságmérő műszer

Szolgáltatások

KalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024000 400
DAkKS kalibrálásDigitális magasságmérő készülék Max. méréstartomány 400 mm	024010 400

Tartozék

Tartó mérőtapintóhoz, Típus: T6	445410 T6
Gömb mérőtapintó, Típus: K6/51	445420 K6/51