

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222050 40/4
GTIN	4960664707522
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	32 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,5 mm
Ø D ₃	23 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Vágóélek száma Z	4
Váltólapka méret	10
Maximális fogásmélység a _{p max} LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,92 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	22,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------