



## Szövet ragasztószalag, szürke, Típus: 48X50



### Rendelési adatok

Rendelés száma	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Árucikk kategória	08M

### Leírás

#### Kivitel:

A **tesa® 74662 duct tape** kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

#### Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. Új méret: a tesa 74662 szövetszalagok 2 mm-rel szélesebbek (50×50)!

### Műszaki leírás

Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Csomagolás

Felhasználás	Összeragasztás
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	kézzel téphető
Különlegesség	Vízlepergető
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Szélesség	50 mm
Hőálló max.	60 °C
Hordozóanyag	PE film
Tágulási képesség	19 %
Hossz	50 m
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Festék	szürke
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Szövet finomsága	27 mesh anyag
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Szakítószilárdság	3 N/mm
Vastagság	0,215 mm
Béléssel	nem
Gyártó jelölése	duct tape 74662
Terméknév attribútum	szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag