

**Szövet ragasztószalag, fekete, Típus: 48X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A **tesa® 74662 duct tape** kitűnően tapad érdes és poros felületeken. Vízálló, jól illeszkedik és rugalmas. Ideális csövek és vezetékek tömítéséhez, valamint vakolaton és falazaton való használathoz. Kézzel könnyen betéphető hosszanti- és keresztirányban.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes. Új méret: a tesa 74662 szövetszalagok 2 mm-rel szélesebbek (50×50)!

Műszaki leírás

Hordozóanyag	PE film
Felhasználás	Összeragasztás
Felhasználás	Fixálás
Felhasználás	Rögzítés
Felhasználás	Kötegelés
Felhasználás	Csomagolás

Felhasználás	Tömítés
Hossz	50 m
Ragasztóerő acélon	0,44 N/mm
Gyártó jelölése	duct tape 74662
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	Vízlepergető
Különlegesség	kézzel téphető
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Vastagság	0,215 mm
Szakítószilárdság	3 N/mm
Festék	fekete
Hőálló max.	60 °C
Tágulási képesség	19 %
Ragasztószalag fajtája	egyoldalas
Szövet finomsága	27 mesh anyag
Szélesség	38 mm
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Béléssel	nem
Terméknév attribútum	fekete
Termék fajtája	Ragasztószalag