


**SOMT....20ER-GM, PR1535, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222072 14
GTIN	4960664708239
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A **GM geometria** a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,5 – 1,8 mm
Típus	INOX
Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3,5 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	5,56 mm
Váltólapka méret	14
Váltólapka ISO kód	SOMT140520ER-GM

Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		