



Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	222050 25/2L
GTIN	4960664707577
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	10
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø D ₃	8 mm
Teljes hossz L _{ges}	200 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,5 mm
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	120 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max} LD geometriánál	3,5 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	2,79 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	7,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------