



## MultiMaster AMM 500 Plus Top 0 verzió, Típus: 71293863



### Rendelési adatok

Rendelés száma	077817 71293863
GTIN	4014586895345
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámbe fogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

#### Tartalom:

1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (Ø 75 mm), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott, 5-5× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1× elszívó berendezés, 1× műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136). Nulla-verzió (akku nélkül).

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 – 073845 számnál talál.

## Műszaki leírás

Gyártó jelölése	AMM 500 PLUS TOP
Súly	1,8 kg
Rezgésszám	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Amplitúdó (oszillációs mozgás)	2 × 1,7 fok
Energiaellátás	Elemes
Szerszámbefogás	Starlock, Starlock Plus
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Csomagolás	Szállítókoszár
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

## Tartozék

Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077829 75
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077867 75
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077867 90
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077830 75
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077865 75
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077829 90
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077839 85
	077830 90

Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm

Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm

077865 90

Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt Fűrészlap Ø 90 mm

077868 90

Szegmensbetétes fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm

077827 100

Fűrészlap, tömör HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm

077835 85

E-Cut fűrészlap készlet, Wood+Metall,6 darabos Kivitel SET

077848 SET

Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 100 mm

077839 100

Szegmensbetétes fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm

077836 85

Fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm

077834 85

Szegmensbetétes fűrészlap, HM Fűrészlap Ø 90 mm

077828 90

Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm

077838 100

E-Cut fűrészlap készlet, MiniCut3 darabos Kivitel SET

077859 SET

Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 85 mm

077838 85