



MultiMaster MM 700 Max Top 0 verzió, Típus: 71293663



Rendelési adatok

Rendelés száma	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámbefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

2× E-Cut standard íves fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut standard íves fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Precision fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (32 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× szegmentált fűrészlap (Ø 85 mm), 1× HM szegmens fűrészlap, 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× kés, gomba alakú, 1× multi kés, 1× csiszolólap, lyukasztott, 10-10× csiszolólap, lyukasztott (60-as,

80-as, 120-as, 180-as szemcse), 1× elszívó berendezés, 1× műanyag szerszámkoffer (L-Boxx 136).
Nulla-verzió (akku nélkül).

Műszaki leírás

Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Rezgésszám	10 - 19500 min ⁻¹
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Csomagolás	Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Keményfém ráspoló, háromszög alakú	077888
E-Cut fűrészlap, standard, 5 darabos Vágási szélesség 35 mm	077840 35
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077830 90
Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077838 85
Fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm	077834 85
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, finom Vágási szélesség 30 mm	077857 30
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 32 mm	077884 32
E-Cut fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm	077887
E-Cut fűrészlap, standard, ívelt Fogásszélesség 50 mm	077870 50
E-Cut fűrészlap készlet, MiniCut3 darabos Kivitel SET	077859 SET
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 42 mm	077884 42

Szegmensbetétes fűrészlap, HM Fűrészlap Ø 90 mm	077828 90
E-Cut fűrészlap, standard Fogásszélesség 35 mm	077844 35
E-Cut fűrészlap, gyémánt, SLP befogó Fogásszélesség 35 mm	077849 35
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077867 75
E-Cut fűrészlap, standard, 5 darabos Vágási szélesség 65 mm	077840 65
Fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm	077838 100
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm	077865 75
Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077865 90
E-Cut fűrészlap, Carbide Pro Fogásszélesség 35 mm	077893 35
E-Cut fűrészlap, standard Fogásszélesség 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max Topakus Típus 71293462	077805 71293462
E-Cut fűrészlap, HM, SLP befogó Fogásszélesség 35 mm	077858 35
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm	077839 85
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, univerzális Fogásszélesség 44 mm	077856 44
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt Fűrészlap Ø 90 mm	077868 90
E-Cut fűrészlap, Carbide-Pro Fogásszélesség 35 mm	077891 35
Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm	077867 90
Szegmensbetétes fűrészlap, Bi-Metall HSS Fűrészlap Ø 100 mm	077827 100
E-Cut fűrészlap, standard, ívelt Fogásszélesség 35 mm	077870 35
Fűrészlap, Bi-Metall HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 100 mm	077839 100
E-Cut fűrészlap, gyémánt, 2,2 mm	077886
E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Long-Life Fogásszélesség 20 mm	077847 20
E-Cut fűrészlap, gyémánt Fogásszélesség 44 mm	077885 44
	077829 75

Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm

Szegmensbetétes fűrészlap, HM, 1,2 mm Fűrészlap Ø 90 mm

077829 90

E-Cut fűrészlap, Bi-Metall, Precision Fogásszélesség 35 mm

077850 35

E-Cut fűrészlap készlet, Wood+Metall,6 darabos Kivitel SET

077848 SET

Szegmensbetétes fűrészlap, tömör HSS Fűrészlap Ø 85 mm

077836 85

Fűrészlap, tömör HSS, 5 darabos Fűrészlap Ø 85 mm

077835 85

Szegmensbetétes fűrészlap, gyémánt, 1,2 mm Fűrészlap Ø 75 mm

077830 75

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V

073856 C18

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség C18 V

073867 C18