



Lefúvató és folyadékszóró pisztoly, beállítható Levegő csatlakozó



Rendelési adatok

Rendelés száma	080252
GTIN	7391390264053
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

Lefúvató- és folyadékszóró pisztoly Jet fúvókával, **beállítható sugár** (szórt és pontszerű) **szabályozható átfolyással**. (Levegő: 200 – 1200 l/perc, folyadék: 7 – 46 l/perc).

Acél tömlőcsonk 1/4 coll.

Figyelem:

A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Folyadék átfolyási érték	7 - 46 l/min
Levegő átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Termék fajtája	Pisztoly

