

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 100/7
GTIN	4960664707775
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Váltólapka méret	14
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Ø D_3	76 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm

Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
Felfogó furat \varnothing	32 mm
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	176 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	198 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	75 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,28 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------