



## Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/4Lmm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	222050 40/4L
GTIN	4960664707614
Árucikk kategória	250

### Leírás

#### Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

#### Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

### Műszaki leírás

Váltólapka méret	10
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	250 mm
Vágóélek száma Z	4
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	1,5 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	63 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,92 fok
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	22,4 mm
Beállítási szög $\kappa$	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------