

**SOMT....20ER-LD, CA6535, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222084 10
GTIN	4960664708277
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

Az **LD geometria** nagy fogásmélységekhez ($a_{p\max} = 5$ mm) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett. Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,03 – 1,2 mm
Típus	S
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	3,5 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Váltólapka méret	10

Váltólapka ISO kód	SOMT100420ER-LD
Minőség	CA6535
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Inconel	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		