

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 1
GTIN	4067263461159
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Kézi menetfűrő DIN 352	M1 – M10
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Teljes hossz	175 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	2 - 6,3 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas