

**Garant****Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 8
GTIN	4067263462934
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

**Műszaki leírás**

Kézi menetfűrő DIN 352	M25 – M68
Teljes hossz	1258 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	14,5 - 40 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	20 - 50 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas